

BERGALAV



FOOD & BEVERAGE

Lebensmittelindustrie
Reinigungsschläuche



EINSATZBEREICH

Zum Reinigen mit Heißwasser in der Lebensmittelindustrie, zeitweise
auch mit Dampf bis +160 °C.

TECHNISCHE MERKMALE

- ┆ Gute Flexibilität und leichte Handhabung.
- ┆ Geeignet zum Aufrollen auf Trommel.
- ┆ Enthält keinerlei Phtalate.

AUFBAU

Seele: EPDM-Kautschuk lebensmittelbeständig, weiß, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlage.

Decke: EPDM-Kautschuk witterungsbeständig, blau, glatt.

Einsatztemperatur: -30 °C bis +160 °C.

NORM UND ZULASSUNG

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.



FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.



Französische Gesetzgebung.




Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

SCHLAUCHARMATUREN

Vorzugweise zum Verpressen.
Bei anderen Verbindungen bitten wir um Anfrage.

ZUSATZINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsrichtlinien, die auf Anfrage und auf unserer Website erhältlich sind.



**FOOD & BEVERAGE****BERGALAV**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
10.0 ±0.6	18.0 ±0.7	10	30	75	0.25	20	5501308	
10.0 ±0.6	18.0 ±0.7	10	30	75	0.25	40	5501309	
13.0 ±0.6	22.0 ±0.7	10	30	95	0.35	20	5500857	
13.0 ±0.6	22.0 ±0.7	10	30	95	0.35	40	5500858	
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	110	0.41	20	5500859	
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	110	0.41	40	5500860	
19.0 ±0.8	29.0 ±0.9	10	30	135	0.54	20	5500861	
19.0 ±0.8	29.0 ±0.9	10	30	135	0.54	40	5500862	
25.0 ±1.0	36.0 ±1.0	10	30	180	0.74	20	5500863	
25.0 ±1.0	36.0 ±1.0	10	30	180	0.74	40	5500864	

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

**TRELLEBORG**