

# CASCADE



## GENERAL INDUSTRY

Luft und Wasser



### APPLICATIONS

Wasserschlauch für den Einsatz im mittleren Druckbereich in Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft und Kommunalwesen.

### AVANTAGES

- † Hervorragende Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.
- † Hohe Flexibilität und Handhabung auf Grund der gerippten Schlauchdecke.

### TECHNICAL DESCRIPTION

Inner tube SBR, color, glatt.


Reinforcement synthetische Textileinlagen.

Cover EPDM, color, gerippt.

Temperature range -30°C to +70°C.

### STANDARD/APPROVAL

ISO 1403.



**GENERAL INDUSTRY****CASCADE**

ID mm	WALL THICKNESS mm	OD mm	WORKING PRESSURE bar	BURSTING PRESSURE bar	BENDING RADIUS mm	WEIGHT kg/m	LENGTH m	ARTICLE NUMBER	STOCK ( ) or min. order m
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	10	30	70	0.28	20	0061511	∞
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	10	30	70	0.28	40	0061510	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	20	0061521	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	40	0061520	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	80	0061522	1760
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	20	0061541	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	40	0061540	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	80	0061542	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.6	20	0061551	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.6	40	0061550	1

Tolerance.

∞ Upon availability.

Digital version

