

SOLVYKLER



GENERAL INDUSTRY

Heißwasser und Vielzweck
Chemikalien



EINSATZBEREICH

Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzgeräten.
Druckförderung von ester-, keton- bzw. alkoholhaltigen Farben
und zahlreichen Chemikalien.

TECHNISCHE MERKMALE

- ┆ Decke abriebfest und gute Beständigkeit gegen diverse Chemikalien.
- ┆ Enthält keinerlei Silikon.
- ┆ Bei jeder Witterung und Temperatur flexibel.
- ┆ Elektrisch leitfähige Seele.

AUFBAU

Seele: EPDM, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen.


Decke: EPDM, grün, glatt.

Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit: leitfähige Seele, $R < 10^6 \Omega/m$.

SCHLAUCHARMATUREN

Spezifische Schraub- bzw. Einpreßarmaturen.





GENERAL INDUSTRY

SOLVYKLER



INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	20	0060304	☒
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	40	0060305	┆
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	80	0060306	3200
6.0 ±0.4	3.3	12.6 ±0.5	20	60	60	0.13	120	0060307	3240
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	20	0060308	☒
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	40	0060309	┆
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	80	0060310	3280
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	60	70	0.16	120	0060311	3240
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	20	0060281	☒
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	40	0060282	┆
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	80	0060283	3280
9.0 ±0.5	3.5	16.0 ±0.6	20	60	85	0.17	120	0060285	3240
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	20	0060312	☒
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	40	0060313	┆
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	80	0060314	3280
10.0 ±0.5	4	18.0 ±0.6	20	60	90	0.22	120	0060315	3240
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	20	0060718	☒
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	40	0060719	┆
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	80	0060720	2400
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	60	110	0.27	120	0060721	┆
16.0 ±0.8	4	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	20	0070139	1200
16.0 ±0.8	4	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	40	0070140	1200
16.0 ±0.8	4	24.0 ±1.0	20	60	130	0.32	80	0070141	1200
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	20	0070142	☒
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	40	0070143	┆
20.0 ±0.8	4.5	29.0 ±1.0	20	60	150	0.44	80	0070144	┆
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	20	0070145	☒
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	40	0070146	┆
25.0 ±1.2	4.5	34.0 ±1.5	20	60	170	0.54	80	0070147	800

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

☒ Je nach Lagerbestand.

Digital version



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING