

# AG 1000 HT



## GENERAL INDUSTRY

Abgasschläuche



### APPLICATIONS

Überfahrbarer Abgasschlauch für den Werkstattbereich.

### AVANTAGES

- † Durch das geringe Gewicht und die hohe Flexibilität für Handbetrieb und Haspelausrüstungen aller Art geeignet.
- † Für hohe Temperaturbereiche und für Verwendung auf Haspeln ist der AG 1000 besonders geeignet.
- † Der Schlauch kann durch Aneinanderschrauben der Enden verlängert werden.

### TECHNICAL DESCRIPTION

Inner tube EPDM-beschichtetes Gewebe, color, hitzebeständig.

Reinforcement außenliegende Polyester Spirale, Polyester, EPDM beschichtet.

Cover gummibeschichtete Spirale, color.

Temperature range -40°C to +180°C.



TRELLEBORG AG 1000 HT - ID

TRELLEBORG AG 1000 HT - ID



GENERAL INDUSTRY

AG 1000 HT



ID mm	WALL THICKNESS mm	MAX. VACUUM bar	BENDING RADIUS mm	WEIGHT kg/m	LENGTH m	ARTICLE NUMBER	STOCK ( ) or min. order m
32.0	1	0.60	40	0.28	10	1977880	40
38.0	1	0.55	50	0.32	10	1977840	50
45.0	1	0.50	55	0.34	10	1977890	160
51.0	1	0.40	65	0.42	10	2860230	∞
63.0	1	0.30	80	0.53	10	2210510	∞
76.0	1	0.25	95	0.6	10	2059150	∞
102.0	1	0.20	110	0.85	10	2059160	∞
127.0	1	0.15	130	1.04	10	1693510	∞
152.0	1	0.10	140	1.24	10	1692920	∞
204.0	1	0.03	190	1.68	10	2955920	∞

Tolerance.

Digital version



TRELLEBORG

[WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING)