

FP 2007



AQUACULTURE

Fischpumpenschlauch



EINSATZBEREICH

Zur Anwendung in Fischfarmen und in der Fisch verarbeitenden Industrie.

TECHNISCHE MERKMALE

- ┆ Auf Grund des flexiblen Designs wird das Optimum für diese Art der Anwendung erreicht.
- ┆ Geeignet für raue Handhabung.
- ┆ Ohne Spirale für Entladung.

AUFBAU

Seele: SBR/NBR abriebfest, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlage.

Decke: SBR/NBR witterungsbeständig, schwarz, fein stoffgemustert.

Einsatztemperatur: -40°C bis +80°C.

ZUSATZINFORMATIONEN

Andere Längen auf Nachfrage möglich.





INNEN-Ø zoll	INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
10	254.0	261.0 ±1.5	2	7	3.05	40	5010364	40
12	305.0	312.0 ±1.5	2	7	3.66	30	0594432	30
12	305.0	312.0 ±1.5	2	7	3.66	40	0208009	40
14	355.0	362.0 ±1.5	2	7	4.25	30	0594424	30
14	355.0	362.0 ±1.5	2	7	4.25	40	0208025	40

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version

