

# TRELLJET BLUE ASSEMBLY



## CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Hochdruckreinigungsschläuche



### EINSATZBEREICH

Für Hochdruckreinigungsgeräte (Typ Kärcher).

Zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeugen, Böden, öffentlichen Gebäuden und Fassaden usw.

Die nicht färbende Oberfläche ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in öffentlichen Bädern geeignet.

### TECHNISCHE MERKMALE

- ┆ Glatte Decke, nicht abfärbend.
- ┆ Öl-, witterungs- und Reinigungsmittelbeständig, abriebfest.
- ┆ Hochdruckreinigungsschlauch.
- ┆ Auch für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet.
- ┆ Geringes Gewicht, flexibel und knickfest.
- ┆ Lange Lebensdauer.

### AUFBAU

Seele: NBR/SBR, schwarz, glatt.

---

Karkasse: 1 och 2 Stahldrahtgeflechteinlagen.

---

Decke: SBR/NBR, blau, glatt.

---

Einsatztemperatur: - 40 °C bis +150 °C.

### SCHLAUCHARMATUREN

M22F & D10 (Stahl).

D11 (Edelstahl).

Weitere Kupplungen auf Anfrage.

### ZUSATZINFORMATIONEN

Geliefert in PVC-Einwegverpackungen.

Schwarze Schlauchdecke möglich - auf Anfrage.



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	TYP	ARTIKEL-NR.	LAGER ( ) oder MB m
7.9 +0.6 -0.2	15.0 ±0.7	650	1600	65	0.35	10	TRELLJET 580 M22F-M22F	5016813	∅
7.9 +0.6 -0.2	15.0 ±0.7	650	1600	65	0.35	20	TRELLJET 580 M22F-M22F	5016814	∅
9.5 +0.6 -0.2	17.4 ±0.7	650	1600	70	0.42	10	TRELLJET 581 M22F-M22F	5016815	∅
9.5 +0.6 -0.2	17.4 ±0.7	650	1600	70	0.42	20	TRELLJET 580 M22F-M22F	5016816	∅
9.5 +0.6 -0.2	15.5 ±0.7	400	1000	70	0.3	20	TRELLJET 581 M22F-M22F	5016812	∅

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

∅ Je nach Lagerbestand.

Digital version



TRELLEBORG