

TEGUFLEX® P WHITE



FOOD & BEVERAGE



AUFBAU

Seele: NBR, weiß, FDA.

Decke: Epichlorhydrin (ECO), schwarz.

Einsatztemperatur: -25 °C bis 90 °C.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H

TEGUFLEX P



TRELLEBORG

**FOOD & BEVERAGE****TEGUFLEX® P WHITE**

INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB Stück
25.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	TP0025WHEC0002	☒
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507334	☒
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507269	☒
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507270	☐
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507335	☐
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507271	☐
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507272	☐
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507273	☒
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507274	☐
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507237	☒
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0508192	☒
200.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	5011446	☒
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	1798680	☒
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508413	☒
250.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507585	☒
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	1798690	☒
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0508421	☒
300.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	S1797180	☒

☒ Je nach Lagerbestand.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING