

# TEGUFLEX® W YELLOW


**OIL & GAS**


## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vatten, saltvatten, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska och animaliska oljor, oljor aerosoler, butan eller propangas etc.

## EGENSKAPER

- ┆ Kompenserar termisk förlängning
- ┆ Isolerar vibrationer
- ┆ Absorberar trycksteg
- ┆ Korrigerar feljusteringar
- ┆ Säkerställer en tät försegling

## TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: Epichlorhydrin (ECO), svart, räfflad.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: Epichlorhydrin (ECO), svart, slät.

Temperaturområde: -25 °C till 90 °C.

## KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Vridbara flänsar i zinkpläterad stål.

Annat material mot förfrågan: rostfritt stål 316, varmförzinkad, EPOXY målning etc.

Mått: EN 1092 PN6/10/16-ASME B16.5 68 kg - DIN 28460  
Aluminium- Annan flänsstandard mot förfrågan

## ÖVRIG INFORMATION

Tillbehör: foder av PTFE (teflon), vakuumring (316Ti), PTFE flamskyddshölje på begäran





OIL &amp; GAS

TEGUFLEX® W YELLOW



ID mm	PN	ARBETSTRYC K bar	SPRÄNGTRYC K bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL NR	LAGER ( ) eller min. order styck
25.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	TW0025ECEC0004	☒
32.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	0509213	☒
40.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	0509252	☒
40.0	20	16	50	150	30	20	20	35	0.8	5012159	☒
50.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	0509253	☒
50.0	20	16	50	150	30	20	20	35	0.8	TW0050ECEC0003	☒
50.0	6	16	50	150	30	20	20	35	0.8	5602117	☒
65.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.8	0509254	☒
80.0	6	16	50	150	30	20	20	30	0.5	5601890	☒
80.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.5	0509255	☒
100.0	6	16	50	150	30	20	20	25	0.5	5601891	☒
100.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509256	☒
100.0	20	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0380035	☒
125.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509257	☒
150.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509258	☒
150.0	20	16	50	150	30	20	20	25	0.5	TW0150ECEC0003	☒
200.0	10	16	50	200	30	20	20	15	0.3	0509259	☒
200.0	16	16	50	200	30	20	20	15	0.3	0509260	☒
200.0	20	16	50	200	30	20	20	15	0.3	TW0200ECEC0004	☒
200.0	6	16	50	200	30	20	20	15	0.3	TW0200ECEC0001	☒
250.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0509261	☒
250.0	16	16	50	200	30	20	20	10	0.3	5011369	☒
300.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0509262	☒
300.0	16	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0380010	☒
300.0	20	16	50	200	30	20	20	10	0.3	TW0300ECEC0004	☒
350.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0507885	☒
350.0	16	10	30	200	30	20	20	10	0.3	S380011	☒
400.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0507886	☒
450.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0507887	☒
450.0	6	10	30	200	30	20	20	10	0.3	TW0450ECEC0007	☒
500.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0507888	☒
500.0	16	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0380214	☒
500.0	20	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0380095	☒

☒ Begränsad lagerhållning.

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING