

TEGUFLEX® W DW



FOOD & BEVERAGE



AUFBAU

Seele: schwarz.

Decke: schwarz.

Einsatztemperatur: -25°C bis 90°C.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

**FOOD & BEVERAGE****TEGUFLEX® W DW**

| INNEN-Ø mm | PN | BETRIEBS- DRUCK bar | BERST- DRUCK bar | BL m | COMPRESSIO N mm | ELONGATION mm | LATERAL mm | ANGULAR ° | WITHOUT SUPPORT RING BAR | ARTIKEL-NR. | LAGER () oder MB Stück |
|---------------|----|---------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 40.0 | 20 | 16 | 50 | 150 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | TW0040RW2RW2002 | ☒ |
| 50.0 | 20 | 16 | 50 | 150 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | TW0050RW2RW2001 | ☒ |
| 65.0 | 16 | 16 | 50 | 150 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0.8 | TW0065RW2RW2000 | ☒ |
| 300.0 | 16 | 10 | 30 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.3 | 5603097 | ☒ |
| 400.0 | 16 | 10 | 30 | 200 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.3 | 5602680 | ☒ |
| 600.0 | 16 | 10 | 30 | 200 | 30 | 20 | 20 | 6 | 0.3 | 5602853 | ☒ |

☒ Je nach Lagerbestand.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING