

# TEGUFLEX® W HO



OIL & GAS



## AUFBAU

Seele: HNBR, schwarz.

Decke: HNBR, schwarz.

Einsatztemperatur: -25°C bis 110°C.



TRELLEBORG IZARRA  
IZARRA-ALAVA-SPAIN  
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year



OIL & GAS

TEGUFLEX® W HO



INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER ( ) oder MB Stück
50.0	16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	5603905	∞
125.0	16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	5603246	∞
150.0	16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	5013548	∞
200.0	20	10	30	200	30	20	20	15	0.3	5603388	∞
300.0	20	10	30	200	30	20	20	10	0.3	5603096	∞

∞ Je nach Lagerbestand.

Digital version



TRELLEBORG

[WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING)