

OIL 10



OIL & GAS

Mineralöl- und Benzinschläuche
Druckschläuche



EINSATZBEREICH

Druckschlauch für Öle auf mineralischer und synthetischer Basis mit einem Aromatenanteil bis 50%.

Nicht empfohlen wird der Einsatz von herkömmlichen Treibstoffen und Biotreibstoffen.

AUFBAU

Seele: NBR Synthetischer Kautschuk, schwarz, glatt.

Karkasse: Synthetische Textileinlagen.

Decke: NBR/SBR Synthetischer Kautschuk, schwarz, fein stoffgemustert.


Einsatztemperatur: -30 °C bis +80 °C.

Elektrische Leitfähigkeit: leitfähige Seele, $R < 10^6 \Omega/m$.



TRELLEBORG

OIL 10



**OIL & GAS****OIL 10**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
16.0	26.0 ±1	10	30	130	0.43	40	5513620	
38.0	49.0 ±1	10	30	380	0.91	40	5513624	
51.0	63.0 ±1	10	30	510	1.38	40	5513625	
76.0	88.0 ±1	10	30	760	1.87	40	5513627	
102.0	115.0 ±1	10	30	1020	2.44	40	5513628	

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

**TRELLEBORG**

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING