

AQUA 10



AGRICULTURE

Wasser-
Druckschläuche



APPLICATIONS

Druckschlauch (ab ID 51mm flach aufrollbar) für Wasser zur Bewässerung, in der Industrie oder für Abwasser.

TECHNICAL DESCRIPTION

Inner tube SBR, color, glatt.

Reinforcement Synthetische Textileinlagen.


Cover SBR, color, fein stoffgemustert.

Temperature range -30°C to +80°C.



TRELLEBORG

AQUA 10



**AGRICULTURE****AQUA 10**

ID mm	OD mm	WORKING PRESSURE bar	BURSTING PRESSURE bar	WEIGHT kg/m	LENGTH m	ARTICLE NUMBER	STOCK () or min. order m
25.0	33.0 ±1	10	30	0.49	40	5503679	200
32.0	40.0 ±1	10	30	0.61	40	5503681	200
38.0	46.0 ±1	10	30	0.74	40	5503682	1
51.0	59.0 ±1	10	30	0.97	40	5503683	1
63.0	71.0 ±1	10	30	1.18	40	5503684	240
76.0	84.0 ±1	10	30	1.37	40	5503685	1
102.0	111.0 ±1	10	30	2	40	5503674	1
127.0	137.0 ±1	10	30	2.89	40	5503675	120
152.0	161.0 ±1	10	30	3.28	40	5503676	1
203.0	215.0 ±1	10	30	6.1	40	5503677	1
305.0	320.0 ±1.2	10	30	9.12	40	5503680	1

Tolerance.

**TRELLEBORG**