

MULTI 20



GENERAL INDUSTRY

Luft und Wasser



EINSATZBEREICH

Pressluft- und Wasserschlauch für industrielle Anwendungen.

AUFBAU

Seele: SBR, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textilgeflechte.

Decke: SBR, schwarz, glatt.

Einsatztemperatur: -30°C bis +70°C.

6-25mm



32-102mm





GENERAL INDUSTRY

MULTI 20



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
6.0	14.0	20	60	20	0.19	40	5513831	
8.0	16.0	20	60	30	0.23	40	5513832	
10.0	17.0	20	60	40	0.24	40	5513833	
13.0	22.0	20	60	55	0.38	40	5513834	
16.0	25.0	20	60	70	0.45	40	5513835	
19.0	29.0	20	60	80	0.58	20	5513836	
19.0	29.0	20	60	80	0.58	40	5513837	
25.0	36.0	20	60	100	0.82	40	5513838	
32.0	44.0	20	60	320	0.95	40	5513839	
38.0	52.0	20	60	380	1.2	40	5513840	
51.0	65.0	20	60	510	1.68	40	5513841	
63.0	79.0	20	60	630	2.34	40	5513842	
76.0	92.0	20	60	760	2.8	40	5513843	
102.0	120.0	20	60	1020	4.14	40	5513844	

Längentoleranz: $\pm 1\%$ (gemäß Norm ISO 1307).

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING