

MULTI 10 OIL



GENERAL INDUSTRY

Vielzweck Öl



EINSATZBEREICH

Vielseitiger Schlauch für Diesel, Mineralöl und Fette mit einem Aromatenanteil von <50%.

AUFBAU

Seele: NBR, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textilgeflechte.

Decke: NBR, schwarz, glatt.

Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.

Elektrische Leitfähigkeit: Seele und Decke, $R \leq 1 \text{M}\Omega/\text{lg}$ ($R \leq 10^6 \Omega/\text{lg}$).



GENERAL INDUSTRY

MULTI 10 OIL



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
6.0	12.0	10	40	45	0.13	40	5513845	
8.0	14.0	10	40	55	0.14	40	5513846	
10.0	17.0	10	40	60	0.21	40	5513847	
13.0	20.0	10	40	80	0.26	40	5513848	
16.0	24.0	10	40	100	0.34	40	5513849	
19.0	27.0	10	40	120	0.41	40	5513850	
25.0	34.0	10	40	150	0.6	40	5513851	

Längentoleranz: $\pm 1\%$ (gemäß Norm ISO 1307).



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING