

# BERGALAV



## FOOD & BEVERAGE

Lebensmittelindustrie  
Reinigungsschläuche



### EINSATZBEREICH

Zum Reinigen mit Heißwasser in der Lebensmittelindustrie, zeitweise  
auch mit Dampf bis +160 °C.

### TECHNISCHE MERKMALE

- ┆ Gute Flexibilität und leichte Handhabung.
- ┆ Geeignet zum Aufrollen auf Trommel.
- ┆ Enthält keinerlei Phtalate.

### AUFBAU

Seele: EPDM-Kautschuk lebensmittelbeständig, weiß, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlage.

Decke: EPDM-Kautschuk witterungsbeständig, blau, glatt.

Einsatztemperatur: -30 °C bis +160 °C.

### NORM UND ZULASSUNG

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.



FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.



Französische Gesetzgebung.




Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

### SCHLAUCHARMATUREN

Vorzugsweise zum Verpressen.  
Bei anderen Verbindungen bitten wir um Anfrage.

### ZUSATZINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsrichtlinien, die auf Anfrage und auf unserer Website erhältlich sind.



**FOOD & BEVERAGE****BERGALAV**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER ( ) oder MB m
10.0 ±0.6	18.0 ±0.7	10	30	75	0.25	20	5501308	
10.0 ±0.6	18.0 ±0.7	10	30	75	0.25	40	5501309	
13.0 ±0.6	22.0 ±0.7	10	30	95	0.35	20	5500857	
13.0 ±0.6	22.0 ±0.7	10	30	95	0.35	40	5500858	
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	110	0.41	20	5500859	
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	110	0.41	40	5500860	
19.0 ±0.8	29.0 ±0.9	10	30	135	0.54	20	5500861	
19.0 ±0.8	29.0 ±0.9	10	30	135	0.54	40	5500862	
25.0 ±1.0	36.0 ±1.0	10	30	180	0.74	20	5500863	
25.0 ±1.0	36.0 ±1.0	10	30	180	0.74	40	5500864	

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

**TRELLEBORG**