

ALTIPLUS



AGRICULTURE

Agrarindustrie

Schädlingsbekämpfungsschläuche



EINSATZBEREICH

Versprühen von Pflanzenschutzmitteln zur Pilz- und Unkrautvertilgung, Schädlingsbekämpfung usw.

Zum Verspritzen von Lösungen und Desinfizieren von Gebäuden, Hochdruckförderung von Wasser.

TECHNISCHE MERKMALE

- ┆ Hohe Förderleistung und Betriebssicherheit auch bei rauhestem Einsatz.
- ┆ Hervorragende Ausreißfestigkeit der Schlauchverbindungen.
- ┆ Decke nicht abfärbend.
- ┆ Gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit.

AUFBAU

Seele: SBR, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen.

Decke: SBR, beige, glatt, mit 2 x 3 Riefen.

Einsatztemperatur: -30°C bis +70°C.

NORM UND ZULASSUNG

EN ISO 1401, $\emptyset < 16\text{mm}$ =Typ C, $\emptyset \geq 16\text{mm}$ =Typ B.




SCHLAUCHARMATUREN

Handelsübliche Armaturen.

ZUSATZINFORMATIONEN

50% der Liefermenge erfolgt in Standardlieferlängen.
50% erfolgt in diversen Längen (min. 10m lang).





AGRICULTURE

ALTIPLUS



| INNEN-Ø mm | AUSSEN-Ø mm | BETRIEBS- DRUCK bar | BERST-DRUCK bar | BIEGE-RADIUS mm | GEWICHT kg/m | STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m | ARTIKEL-NR. | LAGER () oder MB m |
|---------------|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 8.0 ±0.5 | 16.0 ±0.6 | 60 | 240 | 40 | 0.24 | 40 | 5501371 | ∅ |
| 8.0 ±0.5 | 16.0 ±0.6 | 60 | 240 | 40 | 0.24 | 160 | 5501372 | ∅ |
| 9.0 ±0.5 | 17.5 ±0.6 | 60 | 240 | 40 | 0.28 | 40 | 5501373 | 1360 |
| 10.0 ±0.5 | 18.5 ±0.6 | 60 | 240 | 45 | 0.29 | 40 | 5501375 | ∅ |
| 10.0 ±0.5 | 18.5 ±0.6 | 60 | 240 | 45 | 0.29 | 50 | 5012558 | ∅ |
| 10.0 ±0.5 | 18.5 ±0.6 | 60 | 240 | 45 | 0.29 | 60 | 5012557 | ∅ |
| 10.0 ±0.5 | 18.5 ±0.6 | 60 | 240 | 45 | 0.29 | 100 | 5012556 | ∅ |
| 10.0 ±0.5 | 18.5 ±0.6 | 60 | 240 | 45 | 0.29 | 160 | 5501376 | ∅ |
| 10.0 ±0.5 | 18.5 ±0.6 | 60 | 240 | 45 | 0.29 | 200 | 5501377 | ∅ |
| 12.5 ±0.6 | 21.0 ±0.7 | 60 | 240 | 50 | 0.31 | 40 | 5501378 | ∅ |
| 12.5 ±0.6 | 21.0 ±0.7 | 60 | 240 | 50 | 0.31 | 80 | 5501379 | ∅ |
| 12.5 ±0.6 | 21.0 ±0.7 | 60 | 240 | 50 | 0.31 | 160 | 5501380 | ∅ |
| 16.0 ±0.7 | 26.5 ±0.8 | 40 | 160 | 80 | 0.53 | 40 | 5501381 | ∅ |
| 16.0 ±0.7 | 26.5 ±0.8 | 40 | 160 | 80 | 0.53 | 120 | 5501382 | 840 |

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

∅ Je nach Lagerbestand.

Digital version




TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING

18/01/2022