

ZEPHIR S



**MINING &
QUARRIES**

Transferschläuche für abrasive
Medien



EINSATZBEREICH

Saugschlauch für leichten Bauschutt und Staub, einsetzbar für die Förderung von kleinen Partikeln und leicht abrasive Materialien.

TECHNISCHE MERKMALE

- Sehr leicht und flexibel.
- Exzellenter Biegeradius und hohe Flexibilität.
- Sehr gute Knickfestigkeit.

AUFBAU

Seele: NR abriebfest, beige, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale.

Decke: mit Naturkautschuk überzogene Textildecke, weiß, gewellt.

Einsatztemperatur: -30°C bis +70°C.





INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	UNTER-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
30.0 ±1.5	4.5 ±0.75	39.0 ±1.5	0.8	150	0.5	10	0126702	20
35.0 ±1.5	4.5 ±0.75	44.0 ±1.5	0.8	175	0.57	10	0123919	10
40.0 ±1.5	4.5 ±0.75	49.0 ±1.5	0.8	200	0.63	10	0074118	20
50.0 ±1.5	4.5 ±1.0	59.0 ±2.0	0.8	250	0.79	10	0201844	∅
60.0 ±1.5	4.5 ±1.0	69.0 ±2.0	0.8	300	0.9	10	0201845	20
70.0 ±1.5	4.5 ±1.0	79.0 ±2.0	0.8	350	1.02	10	0074130	20
80.0 ±1.5	5.5 ±1.0	91.0 ±2.0	0.8	400	1.46	10	0201846	∅
100.0 ±1.5	5.5 ±1.0	111.0 ±2.0	0.8	500	1.79	10	0201847	∅
105.0 ±1.5	5.5 ±1.0	116.0 ±2.0	0.8	525	1.84	10	0070668	20
115.0 ±1.5	5.5 ±1.0	126.0 ±2.0	0.8	575	2	10	0070553	20
125.0 ±1.5	5.5 ±1.0	136.0 ±2.0	0.8	625	2.23	10	0095689	∅
150.0 ±1.5	7 ±1.0	164.0 ±2.0	0.8	750	3.76	10	0202128	∅

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING