

CASCADE



GENERAL INDUSTRY

Luft und Wasser



EINSATZBEREICH

Wasserschlauch für den Einsatz im mittleren Druckbereich in Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft und Kommunalwesen.

TECHNISCHE MERKMALE

- ¹ Hervorragende Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.
- ¹ Hohe Flexibilität und Handhabung auf Grund der gerippten Schlauchdecke.

AUFBAU

Seele: SBR, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen.


Decke: EPDM, grün, gerippt.

Einsatztemperatur: -30°C bis +70°C.

NORM UND ZULASSUNG

ISO 1403.

ISO



**GENERAL INDUSTRY****CASCADE**

INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
12.7 ±0.6	4	20.7 ±0.7	10	30	70	0.28	40	0061510	1520
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	20	0061521	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	40	0061520	1
15.8 ±0.7	4.1	24.0 ±0.8	10	30	80	0.34	80	0061522	1360
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	20	0061541	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	40	0061540	1
19.4 ±0.7	4.5	28.4 ±0.8	10	30	120	0.45	80	0061542	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.6	20	0061551	1
25.4 ±1.0	4.8	35.0 ±1.1	10	30	150	0.6	40	0061550	1

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version

