

AG 1000 LT



GENERAL INDUSTRY

Abgasschläuche



EINSATZBEREICH

Flexibler Abgasschlauch für den Werkstattbereich.

TECHNISCHE MERKMALE

- ¹ Durch das geringe Gewicht und die hohe Flexibilität für Handbetrieb und Haspelausrüstungen aller Art geeignet.
- ¹ Für hohe Temperaturbereiche und für Verwendung auf Haspeln ist der AG 1000 besonders geeignet.
- ¹ Der Schlauch kann durch Aneinanderschrauben der Enden verlängert werden.

AUFBAU

Seele: EPDM-beschichtetes Gewebe, schwarz, hitzebeständig.

Karkasse: außenliegende Stahl-Spirale, EPDM-beschichtet.

Decke: gummibeschichtete Spirale.

Einsatztemperatur: -40°C bis +150°C.



**GENERAL INDUSTRY****AG 1000 LT**

INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	UNTER-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (1) oder MB m
51.0	1	0.40	65	0.42	10	5015842	60
76.0	1	0.25	95	0.6	10	5014503	80
102.0	1	0.20	110	0.74	10	5014504	50
127.0	1	0.15	130	0.91	10	5014505	90
152.0	1	0.10	140	1.1	10	5014506	60

Längentoleranz: $\pm 1\%$ (gemäß Norm ISO 1307).

Digital version



WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING