

AP BLUE



GENERAL INDUSTRY



Wasserschläuche

EINSATZBEREICH

Druckförderung von Wasser.

TECHNISCHE MERKMALE

- ┆ Flach aufrollbar, einfache Lagerhaltung und Handhabung.
- ┆ Leicht.
- ┆ Erhältlich in langen Längen.
- ┆ Große Auswahl an Nennweiten.

AUFBAU

Seele: PVC, schwarz, glatt.


Karkasse: Synthetische Textileinlagen.

Decke: PVC, blau, glatt.

Einsatztemperatur: -10°C bis +40°C.

ZUSATZINFORMATIONEN

Die angegebenen Betriebs- und Platzdrücke gelten für eine Betriebstemperatur von +20°C.





GENERAL INDUSTRY

AP BLUE



INNEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER () oder MB m
25.0	10	30	0.24	50	0124652	200
40.0	10	30	0.35	50	0200939	∞
45.0	10	30	0.4	50	0201333	∞
63.0	7	21	0.54	50	0201335	200
70.0	7	21	0.62	50	0201337	∞
75.0	7	21	0.75	50	0200949	∞
150.0	4	12	1.8	50	0200959	∞
200.0	2	7	2.1	50	0200952	200

Längentoleranz: $\pm 1\%$ (gemäß Norm ISO 1307).



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING