

CRISAL TR 10070



GENERAL INDUSTRY

Luft und Wasser



EINSATZBEREICH

Leichter flexibler Schlauch für pneumatische Werkzeuge.

Ein hochwertiger Schlauch für den Transport von Wasser, Öl und verschiedenen Chemikalien.

Auch einsetzbar für den Transport von Wasser und flüssigen Lebensmitteln.

TECHNISCHE MERKMALE

- ¹ Lebensmittelqualität.
- ¹ Leicht.
- ¹ Flexibel.
- ¹ Beständig gegen viele Chemikalien.

AUFBAU

Seele: PVC, transparent, glatt.

Karkasse: Synthetische Textileinlagen.

Decke: PVC, transparent, glatt.

Einsatztemperatur: -15°C bis +60°C.

NORM UND ZULASSUNG

Entspricht den europäischen Verordnungen 10/2011 und 1935/2004 für den Kontakt mit Lebensmitteln, Simulanzen A, B und C.



3-38mm:



50mm: Ohne Markierung.



GENERAL INDUSTRY

CRISAL TR 10070



INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
3.0 ±0.4	2.5	8.0 ±0.4	15	40	20	0.05	50	5016053	6600
5.0 ±0.5	2.5	10.0 ±0.5	15	40	29	0.08	50	1067439	1
6.3 ±0.3	2.35	11.0 ±0.5	15	40	36	0.08	50	0590562	1
8.0 ±0.4	2.5	13.0 ±0.6	15	40	54	0.1	50	0590570	1
10.0 ±0.4	2.5	15.0 ±0.6	15	40	74	0.12	25	5513889	1
10.0 ±0.4	2.5	15.0 ±0.6	15	40	74	0.12	50	0590588	1
12.5 ±0.5	2.75	18.0 ±0.7	15	40	110	0.16	25	5513890	1
12.5 ±0.5	2.75	18.0 ±0.7	15	40	110	0.16	50	0590596	1
16.0 ±0.8	3	22.0 ±0.8	15	40	145	0.22	25	0202576	1
16.0 ±0.8	3	22.0 ±0.8	15	40	145	0.22	50	0590604	1
19.0 ±0.8	3.5	25.0 ±0.8	15	40	174	0.25	50	0590612	1
25.0 ±0.8	3.5	32.0 ±1.0	15	40	174	0.38	25	0202544	1
25.0 ±0.8	4	32.0 ±1.0	15	40	260	0.38	50	0202545	1
32.0 ±0.8	4.5	42.0 ±1.0	12	36	350	0.71	25	0202546	1
38.0 ±1.0	4.5	48.0 ±1.2	11	33	400	0.82	25	0202548	1
50.0 ±1.0	5	60.0 ±1.2	8	24	500	1.06	25	0202549	1

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

