

TEGUFLEX® P RED



**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE**



AUFBAU

Seele: EPDM, schwarz.

Decke: EPDM, schwarz.

Einsatztemperatur: -35 °C bis 90 °C.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H

TEGUFLEX P



TRELLEBORG

**CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE****TEGUFLEX® P RED**

INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (1) oder MB Stück
25.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	2130010	1
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507282	1
32.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	1796980	☒
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507283	1
40.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0508020	1
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507284	1
50.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0508021	☒
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507285	1
65.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.6	TP0065RERE0003	☒
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507286	1
80.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0508022	☒
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507287	1
100.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0508023	☒
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507288	1
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507289	1
150.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1766940	☒
200.0	10	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507397	1
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507828	1
200.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1766950	☒
250.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507411	1
250.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507329	1
250.0	20	16	50	130	30	20	20	10	0.2	TP0250RERE0004	☒
300.0	10	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507398	☒
300.0	16	16	50	130	30	20	20	10	0.2	0507373	☒
300.0	20	16	50	0.13	30	20	20	10	0.2	TP0300RERE0004	☒

☒ Je nach Lagerbestand.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING