

TEGUFLEX® P HO



OIL & GAS



AUFBAU

Seele: HNBR, schwarz.

Decke: HNBR, schwarz.

Einsatztemperatur: -25°C bis 110°C.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA - ALAVA - SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year



**OIL & GAS****TEGUFLEX® P HO**

INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (1) oder MB Stück
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507290	☒
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	5013547	☒
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	5013600	☒
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	5600692	☒
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	S2151905	☒
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	5603328	☒
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	5602606	☒
150.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	TP0150H0H00004	☒
200.0	10	10	30	130	30	20	20	15	0.3	0507400	☒
200.0	16	10	30	130	30	20	20	15	0.3	TP0200H0H00003	☒
250.0	16	10	30	130	30	20	20	10	0.2	TP0250H0H00005	☒
300.0	16	10	30	130	30	20	20	10	0.2	TP0300H0H00004	☒

☒ Je nach Lagerbestand.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING