

TEGUFLEX® P DW



FOOD & BEVERAGE



AUFBAU

Seele: EPDM, schwarz.

Decke: EPDM, schwarz.

Einsatztemperatur: -35 °C bis 90 °C.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056 TEGUFLEX DW  TRELLEBORG
MOD: H

**FOOD & BEVERAGE****TEGUFLEX® P DW**

INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (L) oder MB Stück
32.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	5602118	☒
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	5602119	☒
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	5602120	☒
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	5602121	☒
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	5602122	☒
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	5602123	☒
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	TP0125RWRW0001	☒
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	5602124	☒
200.0	16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	5602125	☒

☒ Je nach Lagerbestand.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING