

TEGUFLEX® W WHITE



FOOD & BEVERAGE



AUFBAU

Seele: weiß.

Decke: schwarz.

Einsatztemperatur: -25 °C bis 90 °C.



TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056 TEGUFLEX W TRELLEBORG

**FOOD & BEVERAGE****TEGUFLEX® W WHITE**

INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (1) oder MB Stück
40.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	0509242	☒
50.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	0509243	☒
65.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.8	0509244	☒
80.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.5	0509245	☒
100.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509246	☒
125.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509247	☒
150.0	10/16	16	50	150	30	20	20	15	0.5	0509248	☒
200.0	10	16	50	150	30	20	20	15	0.3	0380220	☒
250.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0509250	☒
250.0	16	16	50	200	30	20	20	10	0.3	5010579	☒
300.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0509251	☒
350.0	20	10	30	200	30	20	20	10	0.3	5600373	☒
400.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	5010648	☒
400.0	20	10	30	200	30	20	20	10	0.3	5600374	☒

☒ Je nach Lagerbestand.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING