

TEGUFLEX® P HP



GENERAL INDUSTRY



AUFBAU

Seele: HNBR, schwarz.

Decke: HNBR, schwarz.

Einsatztemperatur: -35°C bis 130°C.

TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year



**GENERAL INDUSTRY****TEGUFLEX® P HP**

INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BL m	COMPRESSIO N mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (L) oder MB Stück
32.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	S2151721	☒
40.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.8	0507249	┌
40.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.8	2151722	☒
50.0	10/16	16	50	130	30	20	20	35	0.7	0507250	┌
50.0	20	16	50	130	30	20	20	35	0.7	S2151723	☒
65.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.6	0507251	┌
80.0	10/16	16	50	130	30	20	20	30	0.5	0507312	┌
80.0	20	16	50	130	30	20	20	30	0.5	5012547	┌
100.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.5	0507252	┌
100.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.5	S1767105	┌
125.0	10/16	16	50	130	30	20	20	25	0.4	0507253	┌
125.0	20	16	50	130	30	20	20	25	0.4	5012183	☒
150.0	10/16	16	50	130	30	20	20	15	0.3	0507254	┌
150.0	20	16	50	130	30	20	20	15	0.3	1767106	☒
200.0	10	10	30	130	30	20	20	15	0.3	0507256	☒
200.0	16	10	30	130	30	20	20	15	0.3	0507255	┌
250.0	10	10	30	130	30	20	20	10	0.2	2151820	☒
250.0	16	10	30	130	30	20	20	10	0.2	2151790	☒
300.0	10	10	30	130	30	20	20	10	0.2	0507257	☒
300.0	16	10	30	130	30	20	20	10	0.2	2151800	☒

☒ Je nach Lagerbestand.

Digital version

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING