

WD ECO



GENERAL INDUSTRY

Vatten
Avtappning



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avtappningsslang, även lämplig för temporär bevattning, dränering eller besprutning med flytande näringstillförsel och agrikulturella kemikalier.

Tillverkad för relativt låga tryck, 3-7bar.

EGENSKAPER

- ¹ Långa längder.
- ¹ Tål jordbrukskemikalier.
- ¹ Flatrullbar.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: PVC, blå.

Armering: syntetisk textil.

Yttergummi: PVC, blå, slät.

Temperaturområde: -20 °C till +40 °C.

ÖVRIG INFORMATION

Nämnda arbets- och sprängtryck är giltiga vid +20 °C.



 GENERAL INDUSTRY			WD ECO					
ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (:) eller min. order m
25.0 ±0.5	1.5	28.0 ±1.0	7	21	0.16	50	1694025	α
32.0 ±0.5	1.6	35.2 ±1.0	7	21	0.2	50	1694032	α
38.0 ±0.5	1.4	40.8 ±1.0	5	15	0.21	50	1694038	α
52.0 ±0.5	1.4	54.8 ±1.0	4.5	13.5	0.29	50	1694052	α
63.0 ±0.5	1.7	66.4 ±1.0	4	12	0.4	50	1694063	α
76.0 ±0.5	1.8	79.6 ±1.0	4	12	0.57	50	1694076	α
102.0 ±0.5	2	106.0 ±1.0	4	12	0.75	50	1694102	α
153.0 ±0.5	2.1	157.2 ±1.0	3	9	1.25	30	1694153	α
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).								α Begränsad lagerhållning.

