

AQUA 10 FG



GENERAL INDUSTRY

Kühlwasserschläuche



EINSATZBEREICH

Kühlwasserschlauch mit Fiberglasdecke.

AUFBAU

Seele: nicht leitender EPDM, weiß, glatt.

Karkasse: Synthetische Textileinlagen.

Decke: Fiberglasgewebe, beige.

Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.
+550°C Strahlungswärme.

Elektrische Eigenschaften: $R > 10^8 \Omega/m$.



**GENERAL INDUSTRY****AQUA 10 FG**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
19.0	31.0 ±1	10	30	160	0.64	40	5503640	160
25.0	37.0 ±1	10	30	200	0.83	40	5503641	200
38.0	52.0 ±1.2	10	30	310	1.3	40	5503642	200
51.0	65.0 ±1.2	10	30	450	1.75	40	5503643	160
63.0	79.0 ±1.2	10	30	560	2.55	40	5503644	160
102.0	119.0 ±1.2	10	30	1020	3.97	40	5503639	160

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

**TRELLEBORG**

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING