

TRUCK 7



BULK MATERIALS HANDLING

Bulktransportslangar



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tryckslang för slitande material som cement, sand etc.

TEKNISK BESKRIVNING


Innertub: Naturgummi, svart, slät.

Armering: Syntetisk textil och avledarvajer.

Yttergummi: SBR syntetiskt gummi, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -30 °C till +80 °C.

Elektriska egenskaper: Ledande innertub.
ATEX och TRGS 727 godkännande för farliga områden.



**BULK MATERIALS HANDLING****TRUCK 7**

ID mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (,) eller min. order m
75.0	93.0 ±1.2	7	21	2.77	40	5513666	1
90.0	101.0 ±1.2	7	21	2	40	5513795	1
90.0	106.0 ±1.2	7	21	2.89	40	5513667	1
100.0	120.0 ±1.2	7	21	4.08	40	5513668	1
102.0	119.0 ±1.2	7	21	3	40	5513713	1
102.0	122.0 ±1.2	7	21	4	40	5513714	1
110.0	123.0 ±1.2	7	21	3	40	5513796	1
127.0	145.0 ±1.2	7	21	4.49	40	5513669	120
152.0	172.0 ±1.2	7	21	5.61	40	5513670	40

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).

