

TRUCK 7 FOOD



BULK MATERIALS HANDLING

Saug- und Druckschläuche für
abrasive Medien



EINSATZBEREICH

Druckschlauch zum Einsatz abrasiver Lebensmittel wie z.B. Korn, PVC-Granulate in der Lebensmittelindustrie.

AUFBAU

Seele: Naturkautschuk, weiß, glatt.

Karkasse: Synthetische Textileinlagen mit Kupferlitze.

Decke: SBR synthetischer Kautschuk, schwarz, fein stoffgemustert.


Einsatztemperatur: -30 °C bis +80 °C.

NORM UND ZULASSUNG

EU Verordnungen Nr. 1935/2004.



FDA 21 CFR 177.2600.





INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (1) oder MB m
75.0	93.0 ±1.2	7	21	2.79	40	5513671	1
90.0	102.0 ±1.2	7	21	2.14	40	5513672	1
100.0	118.0 ±1.2	7	21	3.8	40	5513673	1
102.0	122.0 ±1.2	7	21	4.32	40	5513715	1
110.0	123.0 ±1.2	7	21	2	40	5503293	1
127.0	144.0 ±1.2	7	21	4.02	40	5513674	80

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

