

# AQUA 10



AGRICULTURE

Wasser-  
Druckschläuche



## EINSATZBEREICH

Druckschlauch (ab ID 51mm flach aufrollbar) für Wasser zur Bewässerung, in der Industrie oder für Abwasser.

## AUFBAU

Seele: SBR, schwarz, glatt.

Karkasse: Synthetische Textileinlagen.


Decke: SBR, schwarz, fein stoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C.



TRELLEBORG

**AQUA 10**





AGRICULTURE

AQUA 10



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER ( ) oder MB m
25.0	33.0 ±1	10	30	0.49	40	5503679	200
32.0	40.0 ±1	10	30	0.61	40	5503681	200
38.0	46.0 ±1	10	30	0.74	40	5503682	∅
51.0	59.0 ±1	10	30	0.97	40	5503683	∅
63.0	71.0 ±1	10	30	1.18	40	5503684	240
76.0	84.0 ±1	10	30	1.37	40	5503685	∅
102.0	111.0 ±1	10	30	2	40	5503674	∅
127.0	137.0 ±1	10	30	2.89	40	5503675	120
152.0	161.0 ±1	10	30	3.28	40	5503676	∅
203.0	215.0 ±1	10	30	6.1	40	5503677	∅

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).



TRELLEBORG

[WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING)