

AQUA 10 HOT



GENERAL INDUSTRY

Wasser-
Druckschläuche



EINSATZBEREICH

Druckschlauch für heißes Wasser für die Anwendung in Industrie, Landwirtschaft und im Anlagenbau.


AUFBAU

Seele: Bei hohen Temperaturen widerstandsfähiger EPDM, schwarz, glatt.

Karkasse: Synthetische Textileinlagen.

Decke: Bei hohen Temperaturen widerstandsfähiger EPDM, schwarz, fein stoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.



**GENERAL INDUSTRY****AQUA 10 HOT**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
32.0	42.0 ±1	10	30	320	0.73	40	5503649	1
38.0	48.0 ±1	10	30	380	0.85	40	5503650	1
51.0	63.0 ±1	10	30	510	1.37	40	5503651	1
63.0	75.0 ±1	10	30	630	1.68	40	5503652	120
76.0	89.0 ±1.2	10	30	760	2.22	40	5503653	1
127.0	141.0 ±1.2	10	30	1270	3.7	40	5503646	1
152.0	168.0 ±1.2	10	30	1520	5.26	40	5503647	∅

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

∅ Je nach Lagerbestand.

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING