

AQUA 10 HOT SD



GENERAL INDUSTRY

Wasser-
Saugschläuche



EINSATZBEREICH

Saug- und Druckschlauch für heißes Wasser für die Anwendung in Industrie, Landwirtschaft und im Anlagenbau.

AUFBAU

Seele: Bei hohen Temperaturen widerstandsfähiger EPDM, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen mit eingearbeiteten Stahldrahtspiralen.

Decke: Bei hohen Temperaturen widerstandsfähiger EPDM, schwarz, fein stoffgemustert.


Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.

HOT SD



TRELLEBORG

AQUA 10 HOT SD



**GENERAL INDUSTRY****AQUA 10 HOT SD**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	UNTER- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
38.0	48.0 ±1	10	30	0.9	160	1.01	40	5503660	1
51.0	63.0 ±1	10	30	0.9	200	1.57	40	5503661	1
63.0	75.0 ±1	10	30	0.9	245	2.21	20	59007847	1
63.0	75.0 ±1	10	30	0.9	245	2.21	40	5503662	160
76.0	88.0 ±1	10	30	0.9	320	2.43	20	59007848	1
76.0	88.0 ±1	10	30	0.9	320	2.43	40	5503663	160
102.0	116.0 ±1.2	10	30	0.9	410	3.73	20	59007849	1
102.0	116.0 ±1.2	10	30	0.9	410	3.73	40	5503654	160
127.0	143.0 ±1.2	10	30	0.9	510	5.82	20	59007850	120
127.0	143.0 ±1.2	10	30	0.9	510	5.82	40	5503655	120
152.0	169.0 ±1.2	10	30	0.9	610	8.25	20	59007851	120
152.0	169.0 ±1.2	10	30	0.9	610	8.25	40	5503656	120
203.0	225.0 ±1.2	10	30	0.8	1000	12.43	40	5503657	40
254.0	278.0 ±1.6	10	30	0.8	1270	17.39	40	5503720	40

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

