

AQUA 10 INDUS



GENERAL INDUSTRY

Wasser-
Druckschläuche



EINSATZBEREICH

Heavy duty Wasserdruckschlauch bei rauen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen im Industrie-, Landwirtschaft- und Bausektor.


AUFBAU

Seele: SBR, schwarz, glatt.

Karkasse: Synthetische Textileinlagen.

Decke: SBR, schwarz, fein stoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C.



**GENERAL INDUSTRY****AQUA 10 INDUS**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
25.0	35.0 ±1	10	30	200	0.62	40	5503724	200
38.0	50.0 ±1	10	30	320	1.11	40	5503726	200
51.0	64.0 ±1.2	10	30	510	1.51	40	5503727	800
63.0	77.0 ±1.2	10	30	630	2	40	5503728	160
76.0	90.0 ±1.2	10	30	760	2.51	40	5503729	160
90.0	104.0 ±1.2	10	30	900	2.82	40	5503730	160
102.0	116.0 ±1.2	10	30	1100	3.09	40	5503731	160
127.0	142.0 ±1.2	10	30	1300	4.25	40	5503732	120
152.0	168.0 ±1.2	10	30	1600	5.43	40	5503733	120

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

