

MULTI 20 HOT



GENERAL INDUSTRY

Heißwasser und Vielzweck
Chemikalien



EINSATZBEREICH

Vielzweckschlauch, sehr gute Alterungsbeständigkeit.
Einsetzbar für Luft, kaltes und heißes Wasser und viele andere
Chemikalien.

AUFBAU

Seele: EPDM, schwarz, glatt.

Karkasse: synthetische Textilgeflechte.

Decke: EPDM, schwarz, glatt.

Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.

Elektrische Eigenschaften: Seele und Decke, $R \leq 1 \text{ M}\Omega/\text{lg}$
($R \leq 10^6 \Omega/\text{lg}$).

**GENERAL INDUSTRY****MULTI 20 HOT**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (,) oder MB m
10.0	17.0	20	80	60	0.19	40	5513861	1
13.0	21.0	20	80	80	0.28	40	5513862	1
16.0	24.0	20	80	100	0.33	40	5513863	1
19.0	28.0	20	80	115	0.43	40	5513864	1
25.0	35.0	20	80	150	0.61	40	5513865	1

Längentoleranz: $\pm 1\%$ (gemäß Norm ISO 1307).

**TRELLEBORG**WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING