

# PROJECTOR 60



**CONSTRUCTION &  
INFRASTRUCTURE**

Mörtelspritzschläuche



## EINSATZBEREICH

Mörtelspritzschlauch für das Verspritzen von trockenem Mörtel, Putz und ähnlichen Materialien.

Förderschlauch zum Durchleiten von Mörtel und ähnlichen Materialien bei Estricharbeiten bzw. zum Durchleiten von Feinbeton, Sand, Feinkies usw.

## TECHNISCHE MERKMALE

- † Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kleine Biegeradien.
- † Hochabriebfeste Schlauchseele.
- † Die leitfähige Schlauchseele erhöht die Sicherheit des Anwenders.
- † Die nicht abfärbende weiße Schlauchdecke verhindert Spuren an Wänden und Böden.

## AUFBAU

Seele: NRglatt.

Karkasse: synthetische Textileinlagen.

Decke: SBR, fein stoffgemustert.

Einsatztemperatur: -30°C bis +70°C.

Elektrische Eigenschaften: Seele,  $R < 2 \cdot 10^6 \Omega/m$ .

Spezielle Eigenschaften: Die Abriebfestigkeit der Seele ist  $< 40 \text{mm}^3$  gemäss ISO 4649.



**TRELLEBORG**

**PROJECTOR 60** WP 20 BAR





CONSTRUCTION &  
INFRASTRUCTURE

PROJECTOR 60



INNEN-Ø mm	WAND- STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS- DRUCK bar	BERST- DRUCK bar	BIEGE- RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD- LIEFER- LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER ( ) oder MB m
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	20	60	350	2.83	20	59006822	400
65.0	10 ±0.75	85.0 ±1.5	20	60	350	2.83	40	59006823	1

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).



TRELLEBORG

[WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING)