AP RED

GENERAL INDUSTRY

Wasserschläuche

EINSATZBEREICH

Druckförderung von Wasser.

TECHNISCHE MERKMALE

- Flach aufrollbar, einfache Lagerhaltung und Handhabung.
- Leicht.
- Erhältlich in langen Längen.
- Für hohe Betriebs- und Berstdrücke ausgelegt.
- Große Auswahl an Nennweiten.

AUFBAU

Seele: PVC, schwarz, glatt.
Karkasse: Synthetische Textileinlagen.
Decke: PVC, rot, glatt.
Einsatztemperatur: -10°C bis +40°C.

ZUSATZINFORMATIONEN

Die angegebenen Betriebs- und Platzdrücke gelten für eine Betriebstemperatur von +20°C.



GENERAL INDUSTRY | **AP RED**

INNEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (l) oder MB m
40.0	14	42	0.44	50	0201470	l
45.0	14	42	0.48	50	0201472	l
50.0	12	36	0.55	50	0201474	l
63.0	12	36	0.75	50	0201476	200
70.0	12	36	0.84	50	0201478	200
90.0	10	30	1.15	50	0201482	200
102.0	10	30	1.32	50	0201484	200
150.0	5	15	2.45	50	0201486	200

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).