
# TEGUFLEX® P WHITE

## FOOD & BEVERAGE



## AUFBAU

| |
|---|
| Seele: NBR, weiß, FDA. |
| Decke: Epichlorhydrin (ECO), schwarz. |
| Einsatztemperatur: -25°C bis 90°C. |




TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H
TEGUFLEX P
TRELLEBORG

**FOOD & BEVERAGE** | **TEGUFLEX® P WHITE**



| INNEN-Ø mm | PN | BETRIEBS-DRUCK bar | BERST-DRUCK bar | BL m | COMPRESSION mm | ELONGATION mm | LATERAL mm | ANGULAR ° | WITHOUT SUPPORT RING BAR | ARTIKEL-NR. | LAGER (ι) oder MB Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | 0507334 | ¤ |
| 40.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.8 | 0507269 | ¤ |
| 50.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 35 | 0.7 | 0507270 | ι |
| 65.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0.6 | 0507335 | ι |
| 80.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 30 | 0.5 | 0507271 | ι |
| 100.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.5 | 0507272 | ι |
| 125.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 25 | 0.4 | 0507273 | ¤ |
| 150.0 | 10/16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | 0507274 | ι |
| 200.0 | 10 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | 0507237 | ¤ |
| 200.0 | 16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | 0508192 | ¤ |
| 200.0 | 20 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 15 | 0.3 | 5011446 | ¤ |
| 250.0 | 10 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | 1798680 | ¤ |
| 250.0 | 16 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | 0508413 | ¤ |
| 250.0 | 20 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | 0507585 | ¤ |
| 300.0 | 10 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | 1798690 | ¤ |
| 300.0 | 20 | 16 | 50 | 130 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0.2 | S1797180 | ¤ |

¤ Je nach Lagerbestand.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING