GUTTELING CHEM 10 PG

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

Folienwickelschläuche
Chemie- und Petrochemie

EINSATZBEREICH

Saug- und Druckförderung einer Vielzahl von Chemikalien, chemische Abfallprodukte sowie Kohlenwasserstoffe mit einem Aromatenanteil bis 100%.

Ausrüstung von Tankwagen, Tankwaggons und ortsfesten Anlagen der chemischen Industrie.

TECHNISCHE MERKMALE

- Einfache Handhabung aufgrund kleinster Biegeradien.
- Einsatz in einem großen Temperaturbereich.
- Geeignet für die verschiedensten Chemikalien.
- Korrosionsbeständige Außenspirale aus galvanisiertem Stahl.

AUFBAU

Innenspirale: Stahl polypropylenbeschichtet.
Seele: Polypropylenfolie.
Karkasse: Folien und Gewebe aus Polypropylen.
Decke: Beschichtetes PVC-Gewebe, grau, gewellt.
Außenspirale: Stahl galvanisiert.
Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.
Elektrische Eigenschaften: ≤1.0Ω/m

NORM UND ZULASSUNG

EN 13765: Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE. EN

SCHLAUCHARMATUREN

Einpressarmaturen, lieferbar in allen handelsüblichen Ausführungen:
- Guillemin, standard oder drehbar
- Kamlockkupplungen in Standardausführung oder mit Sicherung
- Aussen- und Innengewinde (BSP, NPT, etc.)
- Fest- und Losflansch ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA, etc.

ZUSATZINFORMATIONEN

Schlauchleitungen mit werksseitig eingepressten Armaturen werden auf Anfrage mit einem Prüfzertikat ausgeliefert.

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

GUTTELING CHEM 10 PG

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.
50.0	62.0	10	40	180	30	30103746
65.0	78.5	10	40	200	30	30103891
80.0	95.0	10	40	280	30	30103600
100.0	118.0	10	40	400	30	30103925

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).