TEGUFLEX® W YELLOW

OIL & GAS



AUFBAU

Seele: schwarz.
Decke: schwarz.
Einsatztemperatur: -25°C bis 90°C.

TRELLEBORG IZARRA
IZARRA-ALAVA-SPAIN
Batch number - Working pressure - Testing pressure - T MAX/MIN - DN - Month/Year

CE 0056
MOD: H
TEGUFLEX W
TRELLEBORG



OIL & GAS | **TEGUFLEX® W YELLOW**



INNEN-Ø mm	PN	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BL m	COMPRESSION mm	ELONGATION mm	LATERAL mm	ANGULAR °	WITHOUT SUPPORT RING BAR	ARTIKEL-NR.	LAGER (ι) oder MB Stück
40.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	0509252	¤
40.0	20	16	50	150	30	20	20	35	0.8	5012159	¤
50.0	10/16	16	50	150	30	20	20	35	0.8	0509253	ι
50.0	20	16	50	150	30	20	20	35	0.8	TW0050ECEC0003	¤
65.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.8	0509254	¤
80.0	10/16	16	50	150	30	20	20	30	0.5	0509255	¤
100.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509256	¤
100.0	20	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0380035	¤
125.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509257	¤
150.0	10/16	16	50	150	30	20	20	25	0.5	0509258	¤
150.0	20	16	50	150	30	20	20	25	0.5	TW0150ECEC0003	¤
200.0	10	16	50	200	30	20	20	15	0.3	0509259	¤
200.0	16	16	50	200	30	20	20	15	0.3	0509260	¤
200.0	20	16	50	200	30	20	20	15	0.3	TW0200ECEC0004	¤
200.0	6	16	50	200	30	20	20	15	0.3	TW0200ECEC0001	¤
250.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0509261	¤
300.0	10	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0509262	¤
300.0	16	16	50	200	30	20	20	10	0.3	0380010	¤
300.0	20	16	50	200	30	20	20	10	0.3	TW0300ECEC0004	¤
350.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0507885	¤
350.0	16	10	30	200	30	20	20	10	0.3	S380011	¤
400.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0507886	¤
500.0	10	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0507888	¤
500.0	20	10	30	200	30	20	20	10	0.3	0380095	¤

¤ Je nach Lagerbestand.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING