TRUCK 7

BULK MATERIALS HANDLING

Saug- und Druckschläuche für abrasive Medien

EINSATZBEREICH

Druckschlauch zum Transport von abrasiven Medien wie z.B. Zement, Sand etc.

AUFBAU

Seele: Naturkautschuk, schwarz, glatt.
Karkasse: Synthetische Textileinlagen mit Kupferlitze.
Decke: SBR synthetischer Kautschuk, schwarz, fein stoffgemustert.
Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C.
Elektrische Eigenschaften: Leitfähige Schlauchseele. ATEX und TRGS 727 Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.



BULK MATERIALS HANDLING | **TRUCK 7**



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (l) oder MB m
75.0	93.0 ±1.2	7	21	2.77	40	5513666	l
90.0	101.0 ±1.2	7	21	2	40	5513795	l
90.0	106.0 ±1.2	7	21	2.89	40	5513667	l
100.0	120.0 ±1.2	7	21	4.08	40	5513668	l
102.0	119.0 ±1.2	7	21	3	40	5513713	l
102.0	122.0 ±1.2	7	21	4	40	5513714	l
110.0	123.0 ±1.2	7	21	3	40	5513796	l
127.0	145.0 ±1.2	7	21	4.49	40	5513669	120
152.0	172.0 ±1.2	7	21	5.61	40	5513670	40

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

TRELLEBORG