MULTI 20

GENERAL INDUSTRY

Luft und Wasser



EINSATZBEREICH

Pressluft- und Wasserschlauch für industrielle Anwendungen.

AUFBAU

Seele: SBR, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textilgeflechte.
Decke: SBR, schwarz, glatt.
Einsatztemperatur: -30°C bis +70°C.



32-102mm



6-25mm

GENERAL INDUSTRY | **MULTI 20**



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ı) oder MB m
6.0	14.0	20	60	20	0.19	40	5513831	ı
8.0	16.0	20	60	30	0.23	40	5513832	ı
10.0	17.0	20	60	40	0.24	40	5513833	ı
13.0	22.0	20	60	55	0.38	40	5513834	ı
16.0	25.0	20	60	70	0.45	40	5513835	ı
19.0	29.0	20	60	80	0.58	20	5513836	ı
19.0	29.0	20	60	80	0.58	40	5513837	ı
25.0	36.0	20	60	100	0.82	40	5513838	ı
32.0	44.0	20	60	320	0.95	40	5513839	ı
38.0	52.0	20	60	380	1.2	40	5513840	ı
51.0	65.0	20	60	510	1.68	40	5513841	ı
63.0	79.0	20	60	630	2.34	40	5513842	ı
102.0	120.0	20	60	1020	4.14	40	5513844	¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307). ¤ Je nach Lagerbestand.

TRELLEBORG