MULTI 10 OIL

GENERAL INDUSTRY

Vielzweck Öl




EINSATZBEREICH

Vielseitiger Schlauch für Diesel, Mineralöl und Fette mit einem Aromatenanteil von <50%.

AUFBAU

Seele: NBR, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textilgeflechte.
Decke: NBR, schwarz, glatt.
Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.
Elektrische Eigenschaften: Seele und Decke, R≤1MΩ/lg ($R \leq 10^6 \Omega$/lg).



GENERAL INDUSTRY | **MULTI 10 OIL**



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (↕) oder MB m
6.0	12.0	10	40	45	0.13	40	5513845	3200
8.0	14.0	10	40	55	0.14	40	5513846	¤
10.0	17.0	10	40	60	0.21	40	5513847	¤
13.0	20.0	10	40	80	0.26	40	5513848	2400
16.0	24.0	10	40	100	0.34	40	5513849	2960
19.0	27.0	10	40	120	0.41	40	5513850	¤
25.0	34.0	10	40	150	0.6	40	5513851	2280

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307). ¤ Je nach Lagerbestand.

TRELLEBORG