MULTI 25 OIL

GENERAL INDUSTRY

Vielzweck Öl




EINSATZBEREICH

Vielseitiger Schlauch für Diesel, Mineralöl und Fette mit einem Aromatenanteil von <50%.

AUFBAU

Seele: NBR, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textilgeflechte.
Decke: NBR, schwarz, glatt.
Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.
Elektrische Eigenschaften: Seele und Decke, R≤1MΩ/lg ($R \leq 10^6 \Omega$/lg).



GENERAL INDUSTRY | **MULTI 25 OIL**



INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ı) oder MB m
6.0	13.0	25	80	40	0.14	40	5513852	ı
8.0	15.0	25	80	50	0.17	40	5513853	ı
10.0	17.0	25	80	60	0.19	40	5513854	ı
13.0	21.0	25	80	80	0.28	40	5513855	ı
16.0	25.0	25	80	100	0.33	40	5513856	ı
19.0	28.0	25	80	120	0.43	40	5513857	ı
25.0	35.0	25	80	150	0.61	40	5513858	ı

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).