

# ALTIPLUS



AGRICULTURE



Pulvérisation

## APPLICATIONS

Pulvérisation agricole sous pression élevée (fongicides, désherbants, insecticides, etc.).

Convient aussi à la pulvérisation de peinture et à la désinfection de bâtiments ou au refoulement d'eau sous pression élevée.

## AVANTAGES

- ┆ Tuyau aux performances élevées et supportant un usage très intensif.
- ┆ Excellente tenue des raccords.
- ┆ Gamme étendue de diamètres.
- ┆ Revêtement non tachant avec une excellente résistance au vieillissement et aux conditions atmosphériques.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : SBR, beige, avec deux groupes de trois stries.

Température : -30 °C à +70 °C.


## NORMES/HOMOLOGATIONS

EN ISO 1401, type C pour les diamètres <16mm,  
type B pour les diamètres ≥16mm.

**ISO**

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 10m.  
50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.





AGRICULTURE

ALTIPLUS



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSIION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK ( ) ou min. de cde m
8.0 ±0.5	16.0 ±0.6	60	240	40	0.24	40	5501371	⌘
8.0 ±0.5	16.0 ±0.6	60	240	40	0.24	160	5501372	
9.0 ±0.5	17.5 ±0.6	60	240	40	0.28	40	5501373	⌘
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	40	5501375	⌘
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	50	5012558	⌘
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	60	5012557	⌘
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	100	5012556	⌘
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	160	5501376	
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	200	5501377	
12.5 ±0.6	21.0 ±0.7	60	240	50	0.31	40	5501378	
12.5 ±0.6	21.0 ±0.7	60	240	50	0.31	80	5501379	
12.5 ±0.6	21.0 ±0.7	60	240	50	0.31	160	5501380	
16.0 ±0.7	26.5 ±0.8	40	160	80	0.53	40	5501381	
16.0 ±0.7	26.5 ±0.8	40	160	80	0.53	120	5501382	240

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

⌘ Selon disponibilité.

Digital version

