

BERGALAV



FOOD & BEVERAGE

Nettoyage en milieu alimentaire



APPLICATIONS

Pour le nettoyage à l'eau chaude dans les industries agroalimentaires avec utilisation occasionnelle à la vapeur jusqu'à +160°C.

AVANTAGES

- Tuyau très souple.
- Spécialement adapté pour être monté sur des enrouleurs/dévidoirs.
- Sans phtalates.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM de qualité alimentaire, blanc, lisse.

Armature : fils synthétiques.

Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, bleu, lisse.

Température : -30°C à +160°C.

NORMES/HOMOLOGATIONS

Union européenne : règlements n° 1935/2004, 2023/2006.



Règlement FDA n° 21 CFR 177.2600.




Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.



Tous les tests de migration (France et FDA) ont été effectués et jugés conformes par l'institut français de Poitiers (IANESCO).

RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d'informations.



**FOOD & BEVERAGE****BERGALAV**

DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK () ou min. de cde m
10.0 ±0.6	18.0 ±0.7	10	30	75	0.25	20	5501308	
10.0 ±0.6	18.0 ±0.7	10	30	75	0.25	40	5501309	
13.0 ±0.6	22.0 ±0.7	10	30	95	0.35	20	5500857	
13.0 ±0.6	22.0 ±0.7	10	30	95	0.35	40	5500858	
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	110	0.41	20	5500859	
16.0 ±0.7	25.0 ±0.8	10	30	110	0.41	40	5500860	
19.0 ±0.8	29.0 ±0.9	10	30	135	0.54	20	5500861	
19.0 ±0.8	29.0 ±0.9	10	30	135	0.54	40	5500862	
25.0 ±1.0	36.0 ±1.0	10	30	180	0.74	20	5500863	
25.0 ±1.0	36.0 ±1.0	10	30	180	0.74	40	5500864	

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

**TRELLEBORG**