

COLORADO S



GENERAL INDUSTRY

Eau
Refoulement



APPLICATIONS

Refoulement d'eau dans tous les types d'environnements difficiles, industriels ou agricoles.

AVANTAGES

- † Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.
- † S'enroule à plat : utilisation et stockage facilités.
- † Particulièrement robuste, résiste aux chocs, au vrillage et à l'abrasion.
- † Pour fluides jusqu'à +100 °C.
- † Gamme étendue de diamètres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : EPDM, blanc, lisse.


Armature : fils synthétiques.

Revêtement : EPDM, orange, aspect grain toile.

Température : -30 °C à +100 °C.

NORMES/HOMOLOGATIONS

Conforme à la norme ISO 1403 type 1 (sauf le marquage).





DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK () ou min. de cde m
40.0	4.25 ±0.75	49.0 ±1.0	10	28	320	0.91	20	0062298	∩
40.0	4.25 ±0.75	49.0 ±1.0	10	28	320	0.91	40	0062297	∩
45.0	4.25 ±0.75	54.0 ±1.0	10	28	360	1.01	20	0062303	∩
45.0	4.25 ±0.75	54.0 ±1.0	10	28	360	1.01	40	0062302	∩
50.0	4.25 ±0.75	60.0 ±1.0	10	28	500	1.26	20	0062308	∩
50.0	4.25 ±0.75	60.0 ±1.0	10	28	500	1.26	40	0062307	∩
60.0	4.25 ±0.75	70.0 ±1.5	10	28	600	1.51	20	0062318	∩
60.0	4.25 ±0.75	70.0 ±1.5	10	28	600	1.51	40	0062317	∩
65.0	4.25 ±0.75	76.5 ±1.5	10	28	650	1.8	20	0200059	120
65.0	4.25 ±0.75	76.5 ±1.5	10	28	650	1.8	40	0200060	∩
70.0	5.75 ±1.00	81.5 ±1.5	10	28	700	2.01	20	0062328	∩
75.0	5.75 ±1.00	86.5 ±1.5	10	28	750	2.15	20	0200061	120
75.0	5.75 ±1.00	86.5 ±1.5	10	28	750	2.15	40	0200062	∩
80.0	5.75 ±1.00	92.0 ±1.5	10	28	850	2.43	20	0062336	∩
80.0	5.75 ±1.00	92.0 ±1.5	10	28	850	2.43	40	0062337	∩
89.0	5.75 ±1.00	101.0 ±1.5	10	28	900	2.71	20	0062339	∩
100.0	5.75 ±1.00	112.0 ±1.5	10	28	1000	3	20	0062341	∩
120.0	5.75 ±1.00	131.5 ±2.0	5	13	1200	3.41	10	0200006	20

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

∩ Selon disponibilité.

Digital version

