

# KLERIX



## CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Nettoisement et hydrocurage



### APPLICATIONS

Nettoyage hydrodynamique à l'eau des égouts sous pression élevée.

Assure le même service que les tuyaux hydrauliques utilisés dans ce type d'application.

### AVANTAGES

- † Revêtement résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- † Revêtement lisse, à faible coefficient de frottement.
- † Existe en grandes longueurs.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : SBR, noir, lisse.

Armature : tressée métallique.

Revêtement : SBR/NR, noir, lisse.

Température : -30°C à +80°C.

### RACCORDS ET RACCORDEMENTS

Raccords de type hydraulique.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Livré sans raccord.

En relief



TRELLEBORG



KLERIX - WP 200 BAR - QUARTER YEAR - Made in France





DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK ( ) ou min. de cde m
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	40	0071107	☒
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	60	0071108	☒
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	80	0071109	☒
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	100	0071110	☒
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	40	5010435	☒
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	60	0071113	☒
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	120	0071116	☒
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	60	0071117	☒
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	80	0071118	☒
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	100	0071119	☒
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	120	0071120	☒
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	60	0071121	☒
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	80	0071122	☒
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	100	0071123	☒
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	120	0071124	☒

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).

☒ Selon disponibilité.

Digital version



**TRELLEBORG**

[WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING](http://WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING)