

CRISAL TR 10070



GENERAL INDUSTRY



Air et eau

APPLICATIONS

Tuyau PVC léger et flexible pour équipement pneumatique.
Tuyau de qualité pouvant être utilisé pour l'eau, les huiles et produits chimiques couramment utilisés.
Egalement adapté pour le refoulement d'eau et de liquides alimentaires.

AVANTAGES

- ┆ Qualité alimentaire.
- ┆ Léger.
- ┆ Flexible.
- ┆ Résistant à la plupart des produits chimiques.

TECHNICAL DESCRIPTION

Inner tube PVC, color, lisse.

Reinforcement fils synthétiques.

Cover PVC, color, lisse.


Temperature range -15°C to +60°C.

STANDARD/APPROVAL

Conforme aux exigences des règlements européens n° 10/2011 et n° 1935/2004 pour le contact avec les denrées alimentaires, pour les simulants A, B et C.



3-38mm:



50mm : sans marquage.



GENERAL INDUSTRY

CRISAL TR 10070



ID mm	WALL THICKNESS mm	OD mm	WORKING PRESSURE bar	BURSTING PRESSURE bar	BENDING RADIUS mm	WEIGHT kg/m	LENGTH m	ARTICLE NUMBER	STOCK () or min. order m
3.0 ±0.4	2.5	8.0 ±0.4	15	40	20	0.05	50	5016053	6600
5.0 ±0.5	2.5	10.0 ±0.5	15	40	29	0.08	50	1067439	∩
6.3 ±0.3	2.35	11.0 ±0.5	15	40	36	0.08	25	5513887	∩
6.3 ±0.3	2.35	11.0 ±0.5	15	40	36	0.08	50	0590562	∩
8.0 ±0.4	2.5	13.0 ±0.6	15	40	54	0.1	25	5513888	9000
8.0 ±0.4	2.5	13.0 ±0.6	15	40	54	0.1	50	0590570	∩
10.0 ±0.4	2.5	15.0 ±0.6	15	40	74	0.12	25	5513889	∩
10.0 ±0.4	2.5	15.0 ±0.6	15	40	74	0.12	50	0590588	∩
12.5 ±0.5	2.75	18.0 ±0.7	15	40	110	0.16	25	5513890	∩
12.5 ±0.5	2.75	18.0 ±0.7	15	40	110	0.16	50	0590596	∩
16.0 ±0.8	3	22.0 ±0.8	15	40	145	0.22	25	0202576	∩
16.0 ±0.8	3	22.0 ±0.8	15	40	145	0.22	50	0590604	∩
19.0 ±0.8	3.5	25.0 ±0.8	15	40	174	0.25	25	0202542	∩
19.0 ±0.8	3.5	25.0 ±0.8	15	40	174	0.25	50	0590612	∩
25.0 ±0.8	3.5	32.0 ±1.0	15	40	174	0.38	25	0202544	∩
25.0 ±0.8	4	32.0 ±1.0	15	40	260	0.38	50	0202545	∩
32.0 ±0.8	4.5	42.0 ±1.0	12	36	350	0.71	25	0202546	∩
38.0 ±1.0	4.5	48.0 ±1.2	11	33	400	0.82	25	0202548	∩
50.0 ±1.0	5	60.0 ±1.2	8	24	500	1.06	25	0202549	∩

Tolerance.

∩ Upon availability.

