

TRELLJET BLUE ASSEMBLY



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Nettoyage haute pression



APPLICATIONS

Pour les nettoyeurs à haute pression (type Kärcher).

Efficace pour le nettoyage des machines, véhicules, sols, espaces publics, façades, etc.

Le revêtement non tachant est également un atout pour l'utilisation dans l'industrie agroalimentaire et les piscines publiques.

AVANTAGES

- ┆ Revêtement lisse non tachant.
- ┆ Résistant à l'huile, aux détergents, à l'abrasion et aux intempéries.
- ┆ Haute pression de service.
- ┆ Résistance aux températures élevées.
- ┆ Léger et très flexible : ne vrille pas.
- ┆ Longue durée de vie.

TECHNICAL DESCRIPTION

Inner tube NBR/SBR, color, lisse.

Reinforcement 1 ou 2 nappes tressées acier.

Cover SBR/NBR, color, lisse.

Temperature range - 40°C to +150°C.

COUPLINGS/FITTINGS

M22F & D10 (acier).

D11 (inox).

Nous contacter pour d'autres types de raccords.

COMPLEMENTARY INFORMATION

Conditionné dans des sacs plastiques.

Flexible avec revêtement noir sur demande.



CONSTRUCTION &
INFRASTRUCTURE

TRELLJET BLUE ASSEMBLY



ID mm	OD mm	WORKING PRESSURE bar	BURSTING PRESSURE bar	BENDING RADIUS mm	WEIGHT kg/m	LENGTH m	TYPE	ARTICLE NUMBER	STOCK () or min. order m
7.9 +0.6 -0.2	15.0 ±0.7	650	1600	65	0.35	10	TRELLJET 580 M22F-M22F	5016813	∞
7.9 +0.6 -0.2	15.0 ±0.7	650	1600	65	0.35	20	TRELLJET 580 M22F-M22F	5016814	∞
9.5 +0.6 -0.2	17.4 ±0.7	650	1600	70	0.42	10	TRELLJET 581 M22F-M22F	5016815	∞
9.5 +0.6 -0.2	17.4 ±0.7	650	1600	70	0.42	20	TRELLJET 580 M22F-M22F	5016816	∞
9.5 +0.6 -0.2	15.5 ±0.7	400	1000	70	0.3	20	TRELLJET 581 M22F-M22F	5016812	∞

Tolerance.

∞ Upon availability.

Digital version



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING